

## 真空干燥箱



### 用途概述 Summary

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体（选配惰性气体进气阀），特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛应用于制药，电子和化工行业。

### 产品特点 Features

- 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。
- 2、长方体工作室，使有效容积达到最大。
- 3、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。
- 4、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。
- 5、工作室采用 304 不锈钢板，确保产品经久耐用。标配一根真空管。

## 技术参数 Specifications

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 型 号             | DZF-6096              |
| 电源电压            | 220V 50Hz             |
| 输入功率            | 1500W                 |
| 控温范围            | <b>RT+10~250℃</b>     |
| 温度分辨率           | 0.1℃                  |
| 恒温波动度           | <b>±1℃</b>            |
| 达到真空度           | <133Pa                |
| 工作环境温度          | +5~40℃                |
| 内胆尺寸 (mm) W×D×H | 450×450×450           |
| 外形尺寸 (mm) W×D×H | 765×660×650           |
| 搁板              | <b>6 块（四周加热）</b>      |
| 工作室材料           | 不锈钢（1Gr18Ni9Ti）       |
| 定时范围            | <b>1-9999 minutes</b> |

- 性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

## 选配件

- 1、智能型液晶程序温度控制器（三十段）
- 2、真空泵 2XZ-2(2L/S)  
2XZ-4(4L/S)
- 3、干燥过滤罐
- 4、气液分离器（真空液体粉尘过滤器）
- 5、惰性气体进气口
- 6、RS485 接口和通讯软件