

SS 系列悬浮物测定仪

微电脑配置、自动校正、可接打印机



SS-100、SS-1000、SS-4000 台式



SS-100B、SS-1000B、SS-4000B 便携式

用途概述

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的悬浮物浊度测量。

产品特点

- ▶ 微电脑系统配置，触摸式键盘，标准串行 RS232 通讯接口，可配接打印机
- ▶ LCD 背光液晶显示屏，可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位
- ▶ 可编程设置校正点标准值，可实现快速多点自动校正，
- ▶ 设有平均测量模式和数据查询模式，具有测量数据非线性处理及平滑功能，配有自诊断信息提示。
- ▶ 内置时钟记忆储存系统，实时储存测量和校正数据，可长期储存和调用测量数据。
- ▶ 配有色度补偿系统，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映悬浮物浊度的概念。
- ▶ 10 万小时长寿命高强度光源，可免维护长期使用，符合悬浮物测量标准。

技术指标

产品型号	SS-100	SS-1000	SS-4000	SS-100B	SS-1000B	SS-4000B
最小示值 (mg/l)	0.1	1	1	0.1	1	1
测量范围 mg/l(ppm)	0~100	0~1000	0~4000	0~100	0~1000	0~4000
示值误差	±5%F.S					
重复性	≤2%					
供电电源	AC 220V ±10% 50Hz/5W			直流 1.5V×5 节 AA 碱性干电池 交流 220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器		
产品特点	台式微电脑配置，精度高、具有多点线性自动校正			便携式微电脑配置量程自动切换、自动调零和校正		