

加热磁力搅拌器 (陶瓷型)

恒温磁力搅拌器 (陶瓷型)

用途概述

磁力搅拌器是由微电机带动磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动，从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热，以便溶液在设定温度进行充分混合，可广泛应用于生物、医药、化学等领域。

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示，简单易懂，便于观察和操作；
- 具有微电脑控制技术，确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定；
- 铝合金压铸外壳，有耐温和耐常规腐蚀易清洁等特点；
- 台面由陶瓷材料一体成型制作而成，既有良好的导热效果，又具有耐腐蚀性能，平滑的搅拌台面易清洁，无污染物停留；
- 输出扭力大，适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液；（不同机型不同容积）
- 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏；
- 采用无刷直流电机，运转更平稳、寿命更长、控速更精准，能正、反转搅拌；
- 可设置个性化功能：延时启动、正反转、华氏温度、自整定、报警方式、上电模式、定时结束后恒温、恢复出厂值；

安全保护

- 温度偏差保护：A和B系列实测温度超过设定温度某个值时（3℃~30℃，默认6℃）会停止加热；
- 极限温度保护：对A和B系列加热盘温超过极限温度（330℃或某值）后会自我保护性暂停加热，冷却后恢复加热功能，不需用户干预；
- 防烫警示灯：A和B系列工作盘温度超过50℃指示灯闪烁，提醒用户工作盘及容器、溶液等高于50℃状态，不能触碰；
- 延时关机防烫警示：部分A和B机型关闭主机开关后，若盘温超45℃，显示屏仍显示盘温并闪烁，上排显示Hot，指示灯闪烁，提醒用户不能触碰盘面及容器，在盘温低于45℃才关闭显示屏和指示灯；
- A型机对外接温度传感器有升温缓慢的监测判断并显示报警代码提醒；
- 特殊保护：可选配防烫罩，盘面四周一定高度的围栏，对围栏高度四周区域有一定阻挡侧向意外触碰的作用；（选配）

陶瓷型搅拌器分类

- 恒温磁力搅拌器：A系列外接测温传感器，可直接测得并控制容器内的液体温度，包含B/C的功能；
- 加热磁力搅拌器：B系列仅控制盘面温度，可达400℃，包含C机型的功能；
- 磁力搅拌器：C系列无加热功能仅作搅拌；

技术参数

技术指标	型号	BM-09A5T	BM-09A12T	BM-09B5T	BM-09B15T	BM-09C15T
盘面材料	陶瓷面板					
最大搅拌容量 (L,H ₂ O)	5	12	5	15	15	
搅拌转速, 无极调速(rpm)	100~1600 (2000rpm定制)					
加热功率 (Max.,W)	1000W	1200W	1000W	1200W	—	
输入功率 (Max.,W)	1050W	1250W	1050W	1250W	50W	
溶液控温范围 (°C)	RT+5 ~ 200°C		—		—	
工作盘控温范围 (°C)	—		RT+5 ~ 400°C		—	
控制器	液晶屏显示、按键-旋钮独立控制加热和旋转				按键-旋钮控制	
保护功能	有（超温3~30°C或盘内达到极限温度就停止加热）				—	
定时功能	1 ~ 99:59 (99 小时 59 分钟)					
安全设计	关键部位防水、隔热、散热设计					
温度控制精度	±0.3°C		±0.5°C		—	
工作盘面尺寸 (mm)	190×190					
外型尺寸 (W×D×H) (mm)	210×330×130	210×330×130	210×330×130	210×330×130	210×330×130	
单机重量(Kg)	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	
价格	RMB3860	RMB4390	RMB3280	RMB3750	RMB3250	

注：以H₂O作为标准来计量，液体粘度不同搅拌容量将有所差异



A系列恒温磁力搅拌器



B/C系列磁力搅拌器

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、防烫罩 ¥600元

生化/霉菌培养箱 01
04

低温培养箱 05
多箱体生化/霉菌培养箱 06

生物安全低温培养箱 07
半导体制冷低温培养箱 08

生物安全培养箱 09
恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 13
多箱体恒温/微生物培养箱 14

CO₂培养箱 15
18

光照培养箱/人工气候箱 19
恒温恒湿箱 26

回旋振荡器 31
恒温培养箱 33

恒温振荡器 35
大型恒温振荡器 36

落地振荡器 37
振荡机 38

叠加式-振荡培养箱 39
42

超低温冰箱 43
低温冷藏箱 45

液相液氮罐 46
干式运输液氮罐 48

生物安全柜 49
洁净工作台 50

干燥箱 52
真空干燥箱 59

加热循环槽 68
恒温振荡水槽 71

油浴锅 74
恒温水槽与水浴锅 76

药品稳定性试验箱 77
步入式药品试验箱 83

老化试验箱 84
热空气消毒箱 84

高低温(交变)试验箱 85
高低温(交变)湿热试验箱 87

紫外气候试验箱 89
90

氙灯气候试验箱 91
盐雾腐蚀性试验箱 92

电阻炉 93
96

旋转蒸发器 97
分液漏斗振荡器 100

耐腐蚀隔膜泵 101
循环冷却器 102

干式冷阱 103
磁力搅拌器 104

顶置电动搅拌器 108
氮吹仪 109

离心机 110
漩涡混合仪 110

多管漩涡混合仪 111
孵育器/金属浴 112

微孔板迷你离心机 114
均质分散机 115

粘度计 117
122